

**Garant****Strojni navojni svedri za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M7X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M7X1
GTIN	4062406004262
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Globine navoja	21 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø navoja	7 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M7×1
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri