

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, TiN, MF: M50X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130005 M50X1,5
GTIN	4062406007218
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	32 mm
Globine navoja	150 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H

Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	48,5 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	50 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M50 × 1,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri