

## ALLURIS

**FMI-B50 Digitalt precisionskraftmätinstrument (USB), mätområde: 2500N****Beställningsdata**

Ordernummer	478987 2500
GTIN	4260244680895
Artikelklass	47F

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga kåpor av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.**
- **Överlastskydd upp till 500 % och skyddad mätaxel.**
- **Monteringsgänga för extra handtag.**
- **Exakt positionering i provställning med hjälp av styrpinnar.**
- **Hög mät hastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.**
- **Mätvärdesminne med statistik- och gränsvärdesövervakning.**
- **USB-gränssnitt för dataöverföring till PC.**

**Fördel:**

Dataanalys och provställningsstyrning tillsammans med motordrivna provställning. **inkl. DAKS-kalibreringsintyg.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

**Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion.** Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provställning eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i kåpan används för fastsättning i provställning eller för montering av extra handtag.

**leveransinnehåll:**

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.  
Program FMI-AnalyzePro+.

## Teknisk beskrivning

felgräns	±0,15 maximivärde (± 1 siffra) %
anslutningsgänga	M10
Längd	150 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Bredd	82 mm
mätområde	2500 N
upplösning	1 N
höjd	29 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Dynamometer