

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za skožno izvrtino, TiN, MF: M18X1,75

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130006 M18X1,75
GTIN	4062406008574
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Globine navoja	54 mm
Ø držala D _s	14 mm
Ø navoja	18 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Korak navoja	1,75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	125 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	16,25 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M18×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri