

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za skožnjo izvrtino, TiN, MF: M18X2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130006 M18X2  |
| GTIN                  | 4062406008581 |
| Razred artikla        | 10N           |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rezalni material          | HSS E      |
| 4-kotno držalo □          | 11 mm      |
| Število rezil Z           | 3          |
| Korak navoja              | 2 mm       |
| Število vpenjalnih utorov | 3          |
| Celotna dolžina L         | 125 mm     |
| Kakovost                  | ISO 1 4H   |
| Kakovost                  | ISO 1X 4HX |
| Kakovost                  | ISO 2 6H   |
| Kakovost                  | ISO 2X 6HX |
| Kakovost                  | 6H +0,05   |
| Kakovost                  | 6H +0,20   |
| Kakovost                  | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 14 mm   |
| Standard                   | DIN 376   |
| Ø osnovne izvrtine         | 16 mm   |
| Globine navoja             | 54 mm   |
| Ø navoja                   | 18 mm   |
| Vrsta navoja               | MF-LH   |
| Velikost navoja            | M18×2   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | B   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini             |
| Smer rezanja               | leve  |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |