



## Rakslip, Typ: 722317



### Beställningsdata

Ordernummer	077261 722317
GTIN	4014586879437
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket lätthanterlig rakslip.
- Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.
- Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.
- Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.
- Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.

Kraftfull och lätthanterlig rakslip med **kort spindelhals**. Lämplig också för halvstationär användning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 6 mm Ø, 2 chucknycklar SW13 och SW17.

#### OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GSZ8-280PE
kabellängd	4 m
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
vikt	1,4 kg
effektförbrukning	750 W

elektroniskt varvtalsförval	ja
varvtalsområde	8500 - 28000 min <sup>-1</sup>
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip

---

## Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	077268 6
--	----------