


Verktøyglåda "Robust" av stålplåt, Typ: 5/430



Beställningsdata

Ordernummer	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Artikelklass	66K

Beskrivning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.

Extra kraftigt utförande, vissa delar av **0,9 mm stålplåt**.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Teknisk beskrivning

ytermått djup	200 mm
ytermått höjd	200 mm
vikt	5,3 kg
Utförande	Femdelad
ytermått längd	430 mm
Produktslag	Verktøytransportssystem

Tillbehör

Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085885 40
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085855 40
Cylinderlås standardkvalitetolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085860 50
Precisionscylinderlås med hög bygelsamma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085876 40
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN hänglåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085868 50
Precisionscylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085850 50
Precisionscylinderlåssamma låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085870 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 50 mm	085831 50
Cylinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085865 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085866 40
Sifferkombinationslås med hög bygel Höljes-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085890 50
Sifferkombinationslås Höljes-Ø 40 mm	085830 40
Cylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlåsolika låsegenskaper Höljes-Ø 50 mm	085880 50