



Vippindikator Tesastast mätpetslängd 12,5 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-Ø: 0,4/29mm



Beställningsdata

Ordernummer	436205 0,4/29
GTIN	7630041110456
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

Med 1/100-avläsning.

TESA – rubinlagrat mätverk med mätkula av HM. Robust stomme i ett stycke, antimagnetisk.

Swiss Made.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp Ø 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

OBS!:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 – Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	29 mm
avläsning	0,01 mm
mätområde per riktning	0,4 mm
mätkraft	0,15 N
svängområde	2×120 grad
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
spetslängd	11,8 mm
Mätkulans Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG

Tillbehör

HM-spets mätspetslängd 11,8 mm Mätkulans Ø 2R mm	436315 2R
HM-spets mätspetslängd 11,8 mm Mätkulans Ø 1 mm	436315 1
Centreringshållare Typ	436512
HM-spets mätspetslängd 11,8 mm Mätkulans Ø 2 mm	436315 2
Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm	359680 120
Fyrkanthållare för små indikatorer	436510

