

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M4X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M4X0,5
GTIN	4062406011246
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Globine navoja	10 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	4,5 mm
Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	4 mm
Ø osnovne izvrtine	3,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4x0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri