

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M34X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M34X1,5
GTIN	4062406013417
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
4-kotno držalo □	22 mm
Ø držala D _s	28 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	34 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	32,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	85 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M34×1,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri