

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino, TiN, MF: M40X1,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130006 M40X1,75
GTIN	4062406010294
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,75 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	200 mm
Globine navoja	120 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Ø navoja	40 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	32 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	38,25 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M40×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri