

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M10X1,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M10X1,25
GTIN	4062406011567
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,25 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	8 mm
Ø navoja	10 mm
Globine navoja	25 mm
Število rezil Z	3
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	8,75 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10×1,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri