

Garant**Positions- och rundhetskontrollanordning, Justeringssträcka: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358980 30
GTIN	4062406124021
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- **Kompakt utförande.**
- **Finmätret kan ställas in exakt med ställskruven.**
- **Finmätret kan användas vertikalt eller horisontellt.**
- **Cylindriska infästningsalternativ i olika diametrar eller möjlighet till snabbfixering av kontrollanordningen med magnet.**

Exempel, svarvning:

- **Axeluppmätning (t.ex. position huvud- till motspindel).**
- **Uppmätning revolverposition resp. monterade verktygshållare.**
- **Bestämning av radialkast / axialkast hos drivna verktyg.**

Exempel, fräsning:

- **Kontroll av axialkast och rundhet: Komponent centrisk, verktyg etc.**

Fördel:

- **Tidseffektiv mätning av position resp. rundhet.**
- **Ingen omständlig uppbyggnad med stativ och mätur.**
- **Högre processäkerhet genom mer regelbunden kontroll.**
- **Enkel hantering.**
- **Färre maskinfel och längre användningstider för verktyg.**

Användningsdata:

För kontroll av axlarna, rundhetsmätningar, positionsbestämningar (t.ex. verktygshållare, arbetsstycke).

leveransinnehåll:

Inklusive låda med cellplast, kontrollanordning, finmätur, magnet för fastsättning, cylindriskt fäste för fastsättning, spegel för avläsning av mätvärde, sexkantsvinkelskruvmejsel.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Finmätur