

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M50X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M50X0,75
GTIN	4062406014360
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	49,25 mm
Ø navoja	50 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Globine navoja	125 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	32 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Korak navoja	0,75 mm
Ø držala D _s	40 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M50×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri