

Garant**GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, Ø e8 DC: 3,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202004 3,8
GTIN	4062406125875
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Med DLC-beläggning sp² i den senaste generationen.

För grov- och slätbearbetning.

Upp till 2x D fullborrnig med högsta matningshastigheter och lugn gång.

Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.

Ramper upp till 45° möjliga.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	6 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f _z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
Spiralvinkel	42 grad
Tandantal Z	3
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Matning f _z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,04 mm
totallängd L	57 mm
Skär-Ø D _c	3,8 mm

Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Skärlängd L_c	8 mm
Hörnavrundning r_v	0,1 mm
Serie	Master Alu
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	550 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	450 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N

PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		