

**Garant****GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, Ø e8 DC: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202004 9
GTIN	4062406125967
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

Med DLC-beläggning  $sp^2$  i den senaste generationen.

För grov- och slätbearbetning.

Upp till  $2 \times D$  fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.

Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.

Ramper upp till  $45^\circ$  möjliga.

**Fördel:**

**Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.**

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,08 mm
Skärlängd $L_c$	22 mm
Spiralvinkel	42 grad
Tolerans nom.-Ø	e8
Tandantal Z	3
Friställningsdiameter $D_1$	8,8 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,12 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skär-Ø $D_c$	9 mm

totallängd L	72 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub> inkl. friställning	30 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Hörnavrundning r <sub>v</sub>	0,32 mm
Serie	Master Alu
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	lämplig	550 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	450 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N

PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		
<b>Tjänster</b>			

Skafslipning Typ HB

129100 HB