

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M48X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130010 M48X0,35
GTIN	4062406014223
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

Standard	DIN 376
Ø navoja	48 mm
Korak navoja	0,35 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Ø držala D _s	36 mm
Globine navoja	120 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	47,65 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M48x0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri