

**Garant****Roterande svarvdubb SlimLine 60° / 30°, Morsekona: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	320643 2
GTIN	4062406127268
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Precisionsutförande med extra styvhet i lagringen.**
- **Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Underhållsfri tack vare långtidssmörjning.**
- **Specialtätning hindrar att smuts och kylvätska tränger in.**
- **Morsekonskaft, härdat och slipat.**
- **Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.**
- **Med avdragsgänga och avdragarmutter.**
- **lämpar sig utmärkt för tillverkning av gängor och tandningar.**

**Beskrivning:**

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringsspetsen in.

**Fördel:**

**Avdragarmuttern kan tas av framåt**, därmed ingen störande kontur i bearbetningsprocessen.

**Användningsdata:**

Bearbetning av små och mycket små delar, t.ex. gängbearbetning vid optimal tillgänglighet för planytan.

**leveransinnehåll:**

Inklusive avdragarmutter.

hus-Ø D: 26 mm

totallängd L: 123 mm

effektiv längd B: 59 mm

största spets-Ø 60° A: 6 mm

största spets-Ø 30° A: 12 mm  
maximalt radiellt kast: 0,005 mm

## Teknisk beskrivning

totallängd L	123 mm
för arbetsstycksvikt	850 kg
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
maximalt radiellt kast	0,005 mm
effektiv längd B	59 mm
största spets-Ø 60° A	6 mm
Morsekona	MK2
spetslängd C	21 mm
hus-Ø D	26 mm
största spets-Ø 30° A	12 mm
Utförande	med avdragarmutter
Produktslag	centreringsspets