

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF:  
M1,1X0,2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130011 M1,1X0,2
GTIN	4062406014537
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	2,75 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
4-kotno držalo □	2,1 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,5 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	0,9 mm
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,2 mm
Ø navoja	1,1 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M1,1×0,2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri