

Garant**Verktøysryggsäck i tyg, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	692220
GTIN	4045197728210
Artikelklass	61G

Beskrivning**Utförande:**

Stort huvudfack med 2 innerfickor och en verktygstavla med 32 insticksfack. 2 separata vadderade fack för datorer upp till 15 tum och surfplattor. Väskfack med mobil- och visitkortsficka, pennfodral, nyckelring och 2 förvaringsfack. Litet väskfack med blixtlås. Med kompressionsremmar på sidorna som reducerar volymen så att vikten kan bäras så nära kroppen som möjligt och så att extrautrustning kan fästas utanpå. Anatomiskt formad axelrem och vadderat bärhandtag. Med ergonomiskt kroppskontaktryggsystem och bröstrem som ger perfekte lastöverföring och optimalt balanserad och säker passform. Vattensprutskyddad botten med vattenkant och 4 stödfötter. Med elastiska ytterfickor och en reflektor på framfickan.

Material:

Av slitstark nylon.

Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

ytermått längd: 350 mm

ytermått djup: 220 mm

ytermått höjd: 470 mm

vikt: 2,3 kg

Teknisk beskrivning

vikt	2,3 kg
ytermått djup	220 mm
ytermått längd	350 mm
ytermått höjd	470 mm
Typ av verktygsförvaring	Skaftållare
Produktlag	Verktygstransportsystem

Tillbehör

Skyddsmatta	692800
-------------	--------