

## HEDI

### Förlängningskabel 3 kopplingar, 250 V, Typ: 15N



#### Beställningsdata

Ordernummer	081184 15N
GTIN	4003644000517
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

**Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44). Neopren-gummikabel**, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.

Med trippelkoppling. **Neoprengummikabel** med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

##### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

Typ	15N
kabellängd	15 m
kabelkonstruktion	3G1,5
Kabelklass	H07RN-F
material kabel	Neopren
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven

Kontakttyp ingång	F
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

---

## Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL
Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S