

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M2,5X0,25

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130011 M2,5X0,25
GTIN	4062406014759
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	2,1 mm
Korak navoja	0,25 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	2,25 mm
Ø držala D _s	2,8 mm
Globine navoja	6,25 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	2,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M2,5×0,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri