



Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 29mm



Beställningsdata

Ordernummer	589790 29
GTIN	3165140949743
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. **Progressiv tandning** för snabb skärning och idealiskt spånutkast. **Power Change Plus**-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar **44 mm**.

Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.

Teknisk beskrivning

diameter	29 mm
rekommenderat varvtal INOX	150 min ⁻¹
rekommenderat varvtal stål	300 min ⁻¹
rekommenderat varvtal aluminium	450 min ⁻¹

Serie	Power Change Plus
Tänder per tum	4-5
lämplig för	Stål
lämplig för	Aluminium
lämplig för	Rostfritt
lämplig för	Trä
Maximalt sågdjup	44 mm
Produktslag	Hålsåg