

**Garant**
**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M30X3,5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130011 M30X3,5
GTIN	4062406016746
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	22 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	18 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	75 mm
Ø osnovne izvrtine	26,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø navoja	30 mm
Korak navoja	3,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta navoja	M-LH
Velikost navoja	M30 × 3,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri