

**TMSERROR, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	GG1855 M4
GTIN	4045197735089
Artikelklass	GGN

Beskrivning**Utförande:****Form C** (skärfas över 2–3 gängor).**Som nr 135855.****Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 2 6H
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	63 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Gängstigning	0,7 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Innehåll	10

Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	4 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	12 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

Tillbehör

Maskin-gängtappHSS-E Form C M M4

135855 M4