

**Garant****Tool24 Smartline – skåpsystem inklusive indelningsmaterial, Typ: S90****Beställningsdata**

Ordernummer	979001 S90
GTIN	4062406133948
Artikelklass	9SA

**Beskrivning****Utförande:**

Flexibelt varuutlämningssystem för förvaring, utlämning och administration av spånavs-kiljnings- och montageverktyg, mätinstrument, arbetskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemet kan utökas och kombineras med fler utbyggnadssystem i godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter. Genom programpaketet, som kan beställas individuellt, är systemen exakt anpassade till dina behov.

Stomme och dörrar av 1 mm stålplåt. Lyftvagnsockel 1,75 mm stålplåt. Topplatta av bambu.

**Användningsdata:**

Automatiskt varuutlämningssystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

**Innehåll:**

Indelningsmateriel: 340× nr 960540 storlek 149; 20× nr 960560 storlek 149

**Beläggning:**

Antal lådor x lådans fronthöjd: 80×50 mm; 10×100 mm

**leveransinnehåll:**

Utbyggnadssystem: Varuutlämningsskåp inklusive indelningsmateriel.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	640 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	15 kg
lådornas effektiva bredd	153 mm
Lageryta	8,4 m <sup>2</sup>
Djup	750 mm
Typ	Utbyggnadsskåp komplett
Antal lådor	90
Indelning i en låda	9×36 E
lådornas effektiva djup	612 mm
höjd	1390 mm
Bredd	1159 mm
Serie	Tool24 Smartline
Lådutdrag	Utdragsspärr
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem