

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF:  
M23X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130011 M23X0,5
GTIN	4062406016128
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10

4-kotno držalo □	14,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Globine navoja	57,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Korak navoja	0,5 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	160 mm
Ø navoja	23 mm
Ø osnovne izvrtine	22,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M23×0,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri