



## Kompakt-bandslipmaskin GKS, Typ: 790503004



### Beställningsdata

Ordernummer	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Artikelklass	03H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull kompakt bandslip för metallbearbetning.

- **Högsta graden arbets säkerhet med kontrollerad spridning av flygande gnistor.**
- **Mycket prisvänligt alternativ att införskaffa med optimalt förhållande mellan pris och effekt.**
- **Driftklar. Det krävs ingen montering.**

#### leveransinnehåll:

Inkl. 1x slipband 75×2 000 mm (K 36 R).

#### OBS!:

Slipband, se nr 558310.

tillverkarens beteckning: GKS 75

nätspänning: 400 V

effektförbrukning: 3000 W

maximalt varvtal: 3000 min<sup>-1</sup>

bandbredd: 75 mm

bandlängd: 2000 mm

### Teknisk beskrivning

nätspänning	400 V
effektförbrukning	3000 W
tillverkarens beteckning	GKS 75
bandlängd	2000 mm
vikt	45 kg
maximalt varvtal:	3000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
bandbredd	75 mm
Produktslag	Bandslipar