



Sladdlös mutterdragare, Typ: M12FIW38



Beställningsdata

Ordernummer	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
- Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
- Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
- Batteriladdningsindikator.
- LED-belysning av arbetsområdet.
- Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – enastående effekterreglering.
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.

Med sprängring.

Fördel:

Toppmodell FUEL™.

leveransinnehåll:

Inklusive 2x litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Teknisk beskrivning

vikt	1,1 kg
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3200 min ⁻¹
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2100 min ⁻¹
maximalt vridmoment 1:a steget	339 Nm
typisk användning	Heavy Duty
Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
mått verktygshållare	3/8 tum
tillverkarens beteckning	M12FIW38-422X
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
batterikapacitet	2 Ah
batterikapacitet	4 Ah
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1100 min ⁻¹
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12

073815 MB12