

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, MF: M36X1,5****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130011 M36X1,5 |
| GTIN                  | 4062406017170  |
| Razred artikla        | 10N            |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Število rezil Z | 4          |
| Standard        | DIN 376    |
| Globine navoja  | 90 mm      |
| Kakovost        | ISO 1 4H   |
| Kakovost        | ISO 1X 4HX |
| Kakovost        | ISO 2 6H   |
| Kakovost        | ISO 2X 6HX |
| Kakovost        | 6H +0,05   |
| Kakovost        | 6H +0,20   |
| Kakovost        | ISO 3 6G   |
| Kakovost        | ISO 3X 6GX |
| Kakovost        | 7H         |
| Kakovost        | 7HX        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| 4-kotno držalo □           | 22 mm   |
| Celotna dolžina L          | 200 mm  |
| Korak navoja               | 1,5 mm  |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Ø osnovne izvrtine         | 34,5 mm   |
| Število vpenjalnih utorov  | 4   |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 28 mm   |
| Ø navoja                   | 36 mm   |
| Vrsta navoja               | MF-LH   |
| Velikost navoja            | M36 × 1,5   |
| Prevleka                   | neprevlečeni                                      |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | C   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini                        |
| Smer rezanja               | leve  |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |