

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M18X1,25**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M18X1,25
GTIN	4062406022938
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Korak navoja	1,25 mm
Ø osnovne izvrtine	16,75 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	45 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Ø navoja	18 mm
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	11 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M18×1,25
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri