

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M30X0,75**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M30X0,75
GTIN	4062406023867
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
Ø navoja	30 mm
Globine navoja	75 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,75 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	18 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	22 mm
Ø osnovne izvrtine	29,25 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M30×0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri