

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M17X1,75**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130016 M17X1,75
GTIN	4062406022877
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	42,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	11 mm
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø navoja	17 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	15,25 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,75 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M17×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri