



## HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7 (mm resp. tum): 9,8



### Beställningsdata

Ordernummer	122773 9,8
GTIN	4062406151058
Artikelklass	12F

### Beskrivning

#### Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrhingsbearbetning utan invändig kylning. **Konkava huvudskär** och en **speciell spårprofil** ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med **specialutspetsning** och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrhning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen **slitstark** och **värmebeständig beläggning**.

#### OBS!:

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Teknisk beskrivning

Nominell Ø D <sub>c</sub>	9,8 mm
totallängd L	103 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Tolerans nom.-Ø	m7
Spånspårlängd L <sub>c</sub>	61 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	46,3 mm
Norm	DIN 6537
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Utförande	6×D
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	60 m/min	P
GG	lämplig	90 m/min	K
GGG	mindre lämplig	60 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		