



## Vinkelslip GWX, Typ: 9-115S



### Beställningsdata

Ordernummer	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranyckel behövs längre.**
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slipspår med X-LOCK vinkelslipar.

Vinkelslip 115 mm, 900 W motor med direktkyllning. **X-Lock-system.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa, hantverkarväska.

### Teknisk beskrivning

varvtalsområde	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
effektförbrukning	900 W
Återstartspärr	ja
anmärkning	Variabelt varvtal
tillverkarens beteckning	GWX 9-115 S

maximal skiv-Ø	115 mm
vikt	2,1 kg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner