

**Hårdmetall-hammarborr SDS-max, Ø×total längd: 52X520mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789204 52X520
GTIN	3165140565899
Artikelklass	76K

Beskrivning**Utförande:****Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - skarpare vinklade spetsar: Exaktare borrning, ingen glidning på ytan. Aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar. Stora bormjölslinloop för snabbare borttransport av bormjöl och därmed mindre friktion.

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Generation SDS-max-7 med inbäddade eggjar av hårdmetall, lödd.

Teknisk beskrivning

spirallängd	400 mm
Ø	52 mm
totallängd	520 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Max
Produktslag	Stenborr

