

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB725****Beställningsdata**

Ordernummer	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160405L HB725 Sort: HB725

spån-brytare: UM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 250 m/min**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	UM
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 250 m/min
Sort	HB725
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

spånbrytare	2,2 mm
Beläggning	PVD
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning