

HOLEX**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:
160mm****Beställningsdata**

Ordernummer

312906 160

GTIN

4062406154523

Artikelklass

32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:**DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

styrnings-Ø B	125 mm
Höjd med backar H ₂	96,5 mm
Öppning E	42 mm
vikt	10 kg
Utvändig Ø A	160 mm
Höjd utan backar H ₁	64,5 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
Styrningsdjup C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160	312971 160
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160	312986 160
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 160	312976 160
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 160	312981 160
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15