

HOLEX**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:
200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	312911 200
GTIN	4062406154615
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:**DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Höjd med backar H ₂	107 mm
Öppning E	55 mm
Utvändig Ø A	200 mm
vikt	17,5 kg
styrnings-Ø B	160 mm
StyrningsdjupC	4 mm
Höjd utan backar H ₁	78 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312981 200
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312970 200
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200	312976 200
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 200	312986 200
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 200	312971 200
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15