

**HOLEX****Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:  
250mm****Beställningsdata**

Ordernummer

312906 250

GTIN

4062406154547

Artikelklass

32W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

**Användningsdata:**

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

**Norm:****DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.  
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.  
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

**Specialtillbehör:****Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

styrnings-Ø B	200 mm
Utvändig Ø A	250 mm
Styrningsdjup C	5 mm
vikt	29 kg
Öppning E	76 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	119 mm
maximalt varvtal:	2500 min <sup>-1</sup>
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	85 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Gjutgods
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250	312971 250
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250	312986 250
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250	312981 250
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250	312976 250