

HOLEX**Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:
100mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 312911 100 |
| GTIN | 4062406154578 |
| Artikelklass | 32W |

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:**DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:**Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|---|
| Höjd med backar H ₂ | 67 mm |
| Öppning E | 20 mm |
| Höjd utan backar H ₁ | 50 mm |
| maximalt varvtal: | 6300 min ⁻¹ |
| vikt | 2,8 kg |
| Utvändig Ø A | 100 mm |
| Styrningsdjup C | 3 mm |
| styrnings-Ø B | 70 mm |
| Norm | DIN 702-4 |
| Material | Stål |
| Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
| Produktslag | Planspiralchuck |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm | 313033 15 |
| Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 100 | 312986 100 |
| Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 100 | 312971 100 |
| Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm | 313036 15 |