

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, MF: M52X1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130016 M52X1  |
| GTIN                  | 4062406025250 |
| Razred artikla        | 10N           |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Globine navoja     | 130 mm     |
| Celotna dolžina L  | 250 mm     |
| Ø osnovne izvrtine | 51 mm      |
| 4-kotno držalo □   | 32 mm      |
| Standard           | DIN 376    |
| Ø navoja           | 52 mm      |
| Kakovost           | ISO 1 4H   |
| Kakovost           | ISO 1X 4HX |
| Kakovost           | ISO 2 6H   |
| Kakovost           | ISO 2X 6HX |
| Kakovost           | 6H +0,05   |
| Kakovost           | 6H +0,20   |
| Kakovost           | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Število rezil Z            | 4   |
| Rezalni material           | HSS E   |
| Korak navoja               | 1 mm  |
| Število vpenjalnih utorov  | 4   |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 40 mm   |
| Vrsta navoja               | MF-LH   |
| Velikost navoja            | M52×1   |
| Prevleka                   | TiN   |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | C   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini                        |
| Smer rezanja               | leve  |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |