

**HOLEX****Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A:  
250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	312911 250
GTIN	4062406154622
Artikelklass	32W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.**

**Användningsdata:**

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

**Norm:****DIN 702-4.****leveransinnehåll:**

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.  
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.  
1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

**Specialtillbehör:****Reserv- och extrabackar** nr 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivning

Öppning E	76 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	123 mm
Utvändig Ø A	250 mm
vikt	29 kg
maximalt varvtal:	3500 min <sup>-1</sup>
styrnings-Ø B	200 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	89 mm
Styrningsdjup C	5 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

## Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250	312976 250
Arbetsstyckanslag höjd h 15 mm	313033 15
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250	312981 250
Arbetsstyckstopp, grundmodul höjd h 15 mm	313036 15
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 250	312971 250
Innerbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 250	312986 250