



Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: 71200162



Beställningsdata

Ordernummer	077106 71200162
GTIN	
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18 V batteridrivna vinkelslip för effektiv kap-, slip- och avgradningsarbeten.

- **Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.**
- **Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutfång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.**
- **Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från kåpan, samt 4 extra vibrationsdämpare.**
- **Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningskydd, broms.**
- **Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.**

Fördel:

- **Maximal hållbarhet tack vare nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-motorer.**
- **Skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineralbaserat damm genom fullständigt slutet motorhus.**
- **Perfekt för alla applikationer. Optimala hastigheter, anpassade för många slipmedel och material tack vare steglöst, elektroniskt varvtalsförval.**

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, transportlåda.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832. Vi rekommenderar batteri 5,2 Ah.

Teknisk beskrivning

vikt	2,7 kg
Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	115 mm
tillverkarens beteckning	CCG 18-115 BL SELECT
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	2500 - 8500 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
maximalt kapdjup	25 mm
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner