

**Garant**
**Strojni navojni sveder za zaprto in skožnjo izvrtino, neprevlečeni, MF: M112X1,5**

**Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130020 M112X1,5 |
| GTIN                  | 4062406027339   |
| Razred artikla        | 10N             |

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 4-kotno držalo □   | 44 mm      |
| Ø navoja           | 112 mm     |
| Število rezil Z    | 12         |
| Globine navoja     | 168 mm     |
| Rezalni material   | HSS        |
| Standard           | DIN 2184   |
| Ø osnovne izvrtine | 110,5 mm   |
| Kakovost           | ISO 1 4H   |
| Kakovost           | ISO 1X 4HX |
| Kakovost           | ISO 2 6H   |
| Kakovost           | ISO 2X 6HX |
| Kakovost           | 6H +0,05   |
| Kakovost           | 6H +0,20   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost                   | ISO 3 6G  |
| Kakovost                   | ISO 3X 6GX  |
| Kakovost                   | 7H  |
| Kakovost                   | 7HX   |
| Kakovost                   | 7G  |
| Kakovost                   | 7GX   |
| Kakovost                   | 6H +0,10  |
| Korak navoja               | 1,5 mm  |
| Število vpenjalnih utorov  | 12  |
| Celotna dolžina L          | 180 mm  |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 56 mm   |
| Vrsta navoja               | M   |
| Velikost navoja            | M112×1,5  |
| Prevleka                   | neprevlečeni                                      |
| Kot profila                | 60 stopinj  |
| Standard za navoje         | DIN 13  |
| Oblika presekanega dela    | C   |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne  |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skožnji izvrtini                     |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini                      |
| Smer rezanja               | desne   |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |