



## Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Artikelklass	250

### Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	117 mm
Antal skär Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	48 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	43 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,05 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	16,3 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------