



## Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Artikelklass	250

### Teknisk beskrivning

totalängd $L_{tot}$	100 mm
Ø $D_3$	9 mm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Antal skär Z	2
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	25 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	2,35 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	7,3 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------