



Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Antal skär Z	5
Utkragningslängd L_1	60 mm
Ø D_3	18 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L_{tot}	140 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	43 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,05 grad
Rampningslängd L för α_{max}	16,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------