

**Högmatningsfräs MFH mini, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	79 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Antal skär Z	2
Ø D_3	9 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	30 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	25 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,35 grad
Rampningslängd L för α_{max}	7,3 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------