



## Högmatningsfräs MFH mini, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Artikelklass	250

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Ø $D_3$	13 mm
Antal skär Z	3
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
total längd $L_{tot}$	130 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	38 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	33 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,52 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	11,3 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------